

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 50, Provrt d2 (H7): 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319335 40
GTIN	4062406755133
Razred artikla	32U

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

$l_7$	76 mm
$l_6$	90 mm
Provrt $d_2$ (H7)	40 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M12
Oblik	E
VDI veličina	VDI 50
$d_6$	98 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

