

**WEKEM®****5-minutno epoksidno, Količina punjenja: 24ml**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083387 24
GTIN	4260205360491
Razred artikla	08G

## Opis

### Izvedba:

**2K brzodjelujuće ljepilo** s visokom vlačnom i smičnom čvrstoćom, ne komprimira se i otporno je na mnoge kemikalije. Povezuje **metal, staklo, keramiku, drvo, beton** — iste materijale, ali i međusobno različite. Jednostavna primjena. Lijepljeni spoj pouzdano se stvrdnjava čak i na niskim temperaturama.

### Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

## Tehnički opis

Boja	prozirno
Temperatura obrade	15 - 25 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	20 - 30 min
Temperatura na području primjene	-40 - 80 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Vlačno smična čvrstoća	12 - 14 N/mm <sup>2</sup>

Vrsta proizvoda

Dvokomponentno ljepilo