

HEDI

Kolut za namatanje kabela od pune plastike za F, B, PL i CZ, Tip: 40N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081104 40N
GTIN	4003644024124
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

Kompaktni i visokokvalitetni HEDI® plastični bubnjevi za kablove s promjerom bubnja od 250 mm, s ergonomskim i sigurnosnim karakteristikama.

- **Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.**
- **Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.**
- **Moguća je jednostavna montaža na zid.**

Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode

Kategorija 2 (K2) prema BGI

Nazivni napon	250 V
Materijal kabla	Neopren-guma
Razred kabla	H07RN-F
IP-klasa zaštite	IP 44
Materijal za kućišta	plastika
Struktura kabla	3G1,5
Dostupan sustav za dijagnostiku	da
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16 A) W
Broj utičnica	3
Duljina kabela	40 m
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele