

Garant GRIDLINE

Ormar za alat u kompletu s ladicama 75 kg, 20×24G, visina mm / broj ladica: 900/7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 24×28G, s ladicama 20×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

Tehnički opis

Broj vrata	0
Korisna širina ladica u G	20
Korisna širina ladica	500 mm
Prednja visina ladica	75 mm

Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Korisna površina ladice u G	20×24
Visina	900 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna visina	800 mm
Težina	118 kg
Broj ladica	7
širina	600 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna površina za ladice	800 mm
Dubina	700 mm
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

Pribor

Korpus ormara za alat za ladice visina 900 mm	931035 900
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 100 mm	931043 100
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 150 mm	931043 150
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 200 mm	931043 200
Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	931043 75
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21