

**Garant****Svrđlo za beton od tvrdog metala, svrdlo Ø: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	786070 3
GTIN	4062406770389
Razred artikla	71C

**Opis****Izvedba:**

Svrđlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.

**Udarno i rotacijsko svrdlo** sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

**Upotreba:**

Pretežito za **bušenje rupa s udarnim bušilicama** u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.

Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici. Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

**Tehnički opis**

Duljina spirale	30 mm
Ø drške	3 mm
ukupna duljina	60 mm
SvrđloØ	3 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Standard	ISO 5468
Standard	DIN 8039
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Svrđlo za kamen

