

**Garant****GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski, 15xD, Sustav / Ø drške: DM/50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264938 DM/50
GTIN	4062406773649
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Drška ojačana tvrdim metalom.

**Dio isporuke:**

Reduktor za priključak rashladnog sredstva.

**Napomena:**

Ne stezati na području označenom s oznakom S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ drške} + H + \text{udaljenost vrha od osi } L_3 \text{ rezne glave.}$

Pogodna orijentacija držača za unutarne tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Unutarne hlađenje: da

Sustav: DM

Ukupna duljina L: 861 mm

Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo: 5 mm

područje koje se ne može pritezati S: 288 mm

preporučena duljina stezanja: 200 mm

Garnitura vijaka za montažu: 269026 3

**Tehnički opis**

Visokotlačno spojno crijevo	269207
Sustav	DM
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo	5 mm
područje koje se ne može pritezati S	288 mm
Konektor za priključak rashladnog sredstva	269208

preporučena duljina stezanja	200 mm
Garnitura vijaka za montažu	269026 3
Ukupna duljina L	861 mm
Serija	Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do	15×D
Vibracija	prigušen
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat držača za tokarenje