

Garant GRIDLINE

**ESD korpus 16G, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina korpusa: 400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972030 400
GTIN	4062406769734
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Kućište ladice stabilne čelične konstrukcije. **Za 100 % potpuno izvlačive ladice** s diferencijalnim izvlačenjem i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

**Upotreba:**

Kućište ladice za individualno opremanje radne stanice br. 972010 – 972015 ili za ESD radioničke stolove br. 972150 – 972185.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sivi slično RAL 7035 **ESD praškasto lakiran.**

**Napomena:**

Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi. Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

**Tehnički opis**

Težina	11,5 kg
Širina u G	12

Korisna visina	325 mm
Dubina	650 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	400 mm
Izvedba	za individualno opremanje
širina	400 mm
Dubina u G	20
Korisna površina ladice u G	12×20
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	12×20G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata