

Garant GRIDLINE

**ESD ladica, 12×20G, Prednja visina ladice: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972035 75
GTIN	4062406769772
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

100% izvlačne ladice stabilne čelične konstrukcije s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Aluminijski rukohvati. Ladice s utorima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm).

**Odgovara:**

Svi ESD korpusi 16G.

**Lakiranje:**

Korpus ladica i fronte svijetlo sive boje slične RAL 7035 **ESD praškasto lakirani**.

**Tehnički opis**

Korisna širina u G	12
Korisna površina ladice u G	12×20
Korisna visina	50 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Visina fronte	75 mm
Korisna dubina u G	20
Korisna širina	300 mm
Korisna dubina	500 mm
sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica	ne

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	12×20G
Vrsta proizvoda	Ladica