

Garant**ESD Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 kg, ESD ploča,
Tip: 1250/S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972017 1250/S
GTIN	4062406773595
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

ESD radna ploča s električnim podešavanjem visine. Nevodljivo osnovno postolje s jedinicom za podizanje s poprečnim pregradama na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Volumna vodljiva ESD ploča debljine 50 mm. Upravljačka ploča nije ESD vodljiva. Radni stol s reznim limom, vodljivi, svijetlo sivi sličan RAL 7035, moguća bočna ugradnja.

Lakiranje:

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

Preporuka:

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

Napomena:

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

Tehnički opis

Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Težina	98 kg

Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	720 - 1200 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Dubina	750 mm
Brzina podizanja	38 mm/s
Radna ploča duljina	1250 mm
širina	1250 mm
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Radni stol