

**Garant**

**ESD Radna stanica s el. podesivom visinom Nosivost maks. 250 kg, ESD ploča,  
Tip: 1250**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	972017 1250
GTIN	4062406773588
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

ESD radna ploča s električnim podešavanjem visine. Nevodljivo osnovno postolje s jedinicom za podizanje s poprečnim pregradama na bočnoj i stražnjoj strani radi stabilizacije. Volumna vodljiva ESD ploča debljine 50 mm. Upravljačka ploča nije ESD vodljiva. Radni stol bez reznog lima, nije moguća bočna ugradnja.

**Lakiranje:**

Noge podesive visine crne boje; poprečni podupirač antracit boje RAL 7016 **praškasto lakirano.**

**Preporuka:**

Lagani montažni radovi u sjedećem i stojećem položaju.

**Napomena:**

Zbog maksimalne nosivosti smiju se upotrijebiti samo mobilna kućišta. Izbjegavajte pričvršćivanje kućišta ispod radne ploče. Dodatni odgovarajući dijelovi smanjuju nosivost. Isporučuje se potpuno sastavljeno.

**Tehnički opis**

Radna ploča duljina	1250 mm
---------------------	---------

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	610 - 1200 mm
Brzina podizanja	38 mm/s
Težina	94 kg
Radna ploča debljina	50 mm
Dubina	750 mm
maksimalna nosivost	250 kg
širina	1250 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Radni stol