



## Rezač cijevi s 3 rezna kotačića za čelične cijevi, za cijevi do: 2 col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	815101 2
GTIN	4018754329731
Razred artikla	83A

### Opis

#### Izvedba:

**Tijelo** od kvalitetnog čelika kovano u ljevačkom kalupu; vretena otporna na trošenje s plastičnom ručkom. **Rezni kotačić** za čelične cijevi od kvalitetnog čelika, precizno kaljen za dugi vijek trajanja. **Vodeći kotačići** od specijalnog čelika; kromirani.

#### Upotreba:

Za čisto i pravokutno rezanje cijevi.

Ovaj rezač cijevi omogućuje rad na već postavljenim cijevima. Uz pomoć rada na principu račne dovoljno je područje okretanja od 120°.

### Tehnički opis

širina reznog kotačića	19 mm
Oznaka proizvođača	Rezač cijevi RAPID 14001+3
Ø reznog kotačića	25 mm
za vanjski Ø cijevi	1/8 – 2 col
Rupa za rezni kotačić	9 mm
Broj upravljačkih kotačića	0
Broj reznih kotačića	3
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

**Pribor**

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm

814920 35

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54 mm

814920 54

Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 54E mm

814920 54E