



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Prevlaka           | TiAlSiN         |
| Rezni materijal    | VHM             |
| izvedba            | 4xD             |
| Kut vrha           | 140 stupanj     |
| Drška              | DIN 6535 HA     |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara   |
| Strategija rezanja | HSC             |
| Polustandardno     | da              |
| Prsten u boji      | pink            |
| Vrsta proizvoda    | Spiralno svrdlo |

### Podaci korisnika

|                            | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|----------------------------|--------------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |
| Inconel                    | prikladno    |                |         |
| mokro maksimalno           | prikladno    |                |         |

### Usluge

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Brušenje tip HE | 129100 HE |
|-----------------|-----------|