



## Ručni uređaj za mjerenje sile DFC, mjerno područje: 250N



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479027 250
GTIN	2050002071537
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Univerzalni uređaj za mjerenje sile sa zaslonom u boji za precizno mjerenje vlačne i tlačne sile. Robusno kućište od željeza lijevanog pod visokim pritiskom.

- **Prikaz trenutačne vrijednosti sile i maksimalne vrijednosti.**
- **Funkcijske tipke koje se mogu programirati.**
- **Praćenje granice tolerancije s optičkim i akustičnim prikazom.**
- **Pohrana za mjerne vrijednosti.**
- **Statistička procjena spremljenih vrijednosti.**
- **Sučelje za izvoz podataka.**
- **Prikaz se može mijenjati: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mjerne vrijednosti mogu se prenijeti putem Bluetooth-a.**
- **Prosječna vrijednost sile tijekom vremena.**

#### Dio isporuke:

Transportni kofer, utikač za punjenje s USB priključnim kablom, pribor (pločica za pritisak, kuka, vrh, V-Nut, produžetak).

#### Dodatni pribor:

Ručne stanice za ispitivanje br. 479029.

### Tehnički opis

Duljina	191 mm
Razlučivost	0,025 N
Visina	42 mm
Preciznost	0,1
Opskrba energijom	Mrežni pogon
širina	84 mm
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Memorija za izmjerene vrijednosti	99
Mjerno područje	0 - 250 N
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	USB sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje sile