

SIMTEK**KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) D = 7 mm, drška Ø d / Ø bušenja d1: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270535 25
GTIN	2050002065123
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

Prednost:

Stezni držači za izmjenjive rezne nastavke na upit.

Upotreba:

Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

Tehnički opis

L ₁	110 mm
Pretorna matica	279715 2
Oznaka proizvođača	AY7T
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za tokarenje