

SIMTEK**KOMET UniTurn® držak alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) D = 6 mm, drška Ø d / Ø bušenja d1: 12mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270533 12
GTIN	2050002065062
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

Prednost:

ME stezni sustav omogućuje optimalnu preciznost i stabilnost kroz potpuno omotavanje.

Upotreba:

Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

Tehnički opis

L ₁	70 mm
Pretorna matica	279715 2
Oznaka proizvođača	AZJ5
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držak za tokarenje