

Garant

Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan, 115 mmx50 m, granulacija: 280

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556980 280
GTIN	4062406783433
Razred artikla	51E

Opis

Izvedba:

Gusta, otporna i izrazito fleksibilna pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, normalnim korundom (A) vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. Maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja. Ekonomična rola u širokoj izvedbi 115 mm za sve uobičajene vibracijske brusilice. Praktično vađenje iz sredine role jamči čisto radno mjesto i primjenu brusne role do kraja bez oštećenja.

Upotreba:

Idealna za metal. Ujedno i za obradu drva i laka.

Tehnički opis

Granulacija	280
Stupanj finoće	vrlo fino
Sredstvo za brušenje	Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Širina brusnih traka	115 mm
Duljina brusnih traka	50 m
Atribut imena proizvoda	115 mm×50 m
integrirana oštrica za odrezivanje trake	da
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		