



simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270577 1
GTIN	2050002065864
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

Radijus R	0,1 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,05 mm
Ø D	4 mm
Unutarnje hlađenje	ne
za provrte od Ø d _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Oznaka proizvođača	A53KCBN8
Duljina mjerenja	6,1 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 6,1 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		

kontinuirano	prikladno
suho	prikladno