

**SIMTEK**
**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

## Tehnički opis

f	1,45 mm
Radius R	0,15 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,16 mm
Ø D	4 mm
za provrte od Ø d <sub>min</sub>	3,2 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Oznaka proizvođača	AGGVCBN8
Duljina mjerenja	15,2 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno