

SIMTEK
simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270585 5,2
GTIN	2050002066038
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	0,26 mm
Ø D	5 mm
za provrte od Ø d _{min}	5,2 mm
Radijus R	0,2 mm
f	2,45 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Oznaka proizvođača	AA87CBN8
Duljina mjerenja	25,4 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 25,4 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno