

SIMTEK
simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 4,2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270579 4,2
GTIN	2050002065918
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	ne
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Radijus R	0,15 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,21 mm
za provrte od Ø d _{min}	4,2 mm
Oznaka proizvođača	AH9UCBN8
Duljina mjerenja	10,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno