

**SIMTEK**
**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 35,6 mm, Ø Dmin: 6,2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270589 6,2
GTIN	2050002066076
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

## Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	ne
za provrte od Ø d <sub>min</sub>	6,2 mm
Radijus R	0,2 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,31 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Oznaka proizvođača	ANYTCBN8
Duljina mjerenja	35,6 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno