

SIMTEK
simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270581 2,7
GTIN	2050002065932
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

za provrte od Ø d _{min}	2,7 mm
Radijus R	0,15 mm
f	1,2 mm
Unutarnje hlađenje	ne
maksimalna dubina reza ap maks	0,13 mm
Ø D	4 mm
Oznaka proizvođača	AWK9CBN8
Duljina mjerenja	15,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 15,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno