

**SIMTEK****simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270583 4,2
GTIN	2050002065994
Razred artikla	24V

## Opis

### Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

## Tehnički opis

za provrte od Ø d <sub>min</sub>	4,2 mm
Ø D	4 mm
Radijus R	0,15 mm
f	1,95 mm
Unutarnje hlađenje	ne
maksimalna dubina reza ap maks	0,21 mm
Oznaka proizvođača	AHVVCBN8
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno