

SIMTEK**simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270579 3,2
GTIN	2050002065901
Razred artikla	24V

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

Ø D	4 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,16 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Radijus R	0,15 mm
f	1,45 mm
za provrte od Ø d _{min}	3,3 mm
Oznaka proizvođača	ADD4CBN8
Duljina mjerenja	10,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 10,2 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Čelik < 67 HRC	prikladno
kontinuirano	prikladno
suho	prikladno