



Stereo mikroskop sa zakretnim stativom, bez osvjetljenja, tip: M80



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491754 M80
GTIN	2050002078246
Razred artikla	49B

Opis

Izvedba:

- **Modularna paleta proizvoda, a time i optimalna prilagodba mikroskopa za primjenu.**
- **Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrica ostaje konstantna kod promjene povećanja.**
- **Ergonomski dizajn.**
- **ESD izvedba izbjegava štetu uslijed statičkih pražnjenja.**

Skaliranje: 8 podesivih pozicija za repetitivne zadatke. Osnovna ploča s Anti-Shock tehnologijom.

Dio isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2x okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0x, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).

Zakretni stativ.

Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

Tehnički opis

Širina baze	220 mm
Optički sustav	Greenough parfokal
Okular	10×/23B
Duljina baze	330 mm
Duljina pri fokusu	13,7 mm
Ø vidnog polja	3,8 - 30,7 mm
Povećavanje (x-puta)	7,5 - 60
Radni razmak	83,4 mm
Serija	M
Zumiranje	8:1
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop