



## Stereo mikroskop sa zakretnim stativom, bez osvjetljenja, tip: M60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491754 M60
GTIN	2050002078239
Razred artikla	49B

### Opis

#### Izvedba:

- **Modularna paleta proizvoda, a time i optimalna prilagodba mikroskopa za primjenu.**
- **Optički sustav prilagođen na parfokal: Oštrica ostaje konstantna kod promjene povećanja.**
- **Ergonomski dizajn.**
- **ESD izvedba izbjegava štetu uslijed statičkih pražnjenja.**

Skaliranje: 7 podesivih pozicija za repetitivne zadatke.

#### Dio isporuke:

Nosači optike, zakrivljena binokularna tuba 45°, 2x okulari za nositelje naočala, objektiv akromatski 1.0x, stativ, pokrivač za zaštitu od prašine (antistatička).

Zakretni stativ.

#### Dodatni pribor:

LED osvjetljenje br. 491755 i osvjetljenje prodirajućeg svjetla br. 491777 vel. BLI.

#### Napomena:

Obratite pažnju na opseg isporuke jer slike proizvoda mogu malo odstupati.

### Tehnički opis

Ø vidnog polja	5,75 - 36,5 mm
Okular	10×/23B
Radni razmak	89,6 mm
Seriya	M
Duljina pri fokusu	13,7 mm
Širina baze	220 mm
Povećavanje (x-puta)	6,3 - 40
Zumiranje	6:1
Duljina baze	260 mm
Optički sustav	Greenough parfokal
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop