

**Garant****Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom  $\varnothing d = 12$  mm,  
Navoj M  $\times$  L: M6X90****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301361 M6X90
GTIN	4062406785666
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

**Tehnički opis**

$\varnothing$ rupe $D_1$	6,5 mm
$\varnothing$ drške $d$	12 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	90 mm
Vanjski $\varnothing D$	9,8 mm
Navoj M	M6
Korisna duljina $L_1$	40 mm
Prihvat	$\varnothing d = 12$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

