

**Garant****Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom  $\varnothing d = 32$  mm,  
Navoj M  $\times$  L: M16X210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301368 M16X210
GTIN	4062406786038
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	150 mm
$\varnothing$ rupe $D_1$	17 mm
Navoj M	M16
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	210 mm
$\varnothing$ drške d	32 mm
Vanjski $\varnothing$ D	29 mm
Prihvat	$\varnothing d = 32$ mm
Unutarnje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

