


simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Razred artikla	24V

Opis
Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Tehnički opis

Ø D	4 mm
Radijus R	0,15 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,18 mm
f	1,95 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Oznaka proizvođača	AHN6CBN8
Duljina mjerenja	20,3 mm
Atribut imena proizvoda	L ₂ = 20,3 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno
Zrak	prikladno