

Garant**Držac za unutarnje ubodno tokarenje, desno, tip: 25/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274170 25/2
GTIN	4062406785499
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000 – 275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera $D_{\min} = 14$ mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1 za uvučene držače	40 mm
Širina utora w	1,5 mm
t_{\max} unutarnja obrada	5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	20 mm
\varnothing drške D_s	25 mm
Ukupna duljina L	103 mm
Područje primjene	Radijalno unutarnje ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Bušeća šipka