



## Električni pneumatski impulsni odvijač, Tip: S8020



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070236 S8020
GTIN	7322590055431
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

PRO električni odvijači serije S8 uključuju širok raspon različitih modela koji nude visoke brojeve okretaja i preciznost. Ergonomski dizajnirani odvijač S8 nudi plug-and-play rješenje za zadatke montaže s malim okretnim momentom. S8 serija razvijena je za povećanje kvalitete i učinkovitosti.

- **Sa spojkom za isključivanje**
- **Podesiv moment**
- **Jednostavno rukovanje**

#### Odgovara :

Serijska zatezanja s brzoizmjenjivim držačem oštrica za oštrice E 6.3

#### Napomena:

Odgovarajući adapter za napajanje možete pronaći pod: br. 070235 vel. ADAPTER

Područje okretnog momenta: 3 - 20 cNm

Broj okretaja u praznom hodu: 700 - 1000

Dimenzije prihvata za alat: 1/4 col

Pogonski profil prihvata za alat: 6-kut

Prihvat za alat oblik: E

Oblik konstrukcije: Štap

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	S8020
Broj okretaja u praznom hodu	700 - 1000
Radna buka	67 dB(A)
Područje okretnog momenta	3 - 20 cNm

Težina	0,46 kg
Oblik konstrukcije	Štap
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Pogonski profil prihvata za alat	6-kut
Prihvat za alat oblik	E
Vrsta proizvoda	Ravna bušilica