



Električni pneumatski impulsni odvijač, Tip: S8250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070236 S8250
GTIN	7322590055493
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

PRO električni odvijači serije S8 uključuju širok raspon različitih modela koji nude visoke brojeve okretaja i preciznost. Ergonomski dizajnirani odvijač S8 nudi plug-and-play rješenje za zadatke montaže s malim okretnim momentom. S8 serija razvijena je za povećanje kvalitete i učinkovitosti.

- **Sa spojkom za isključivanje**
- **Podesiv moment**
- **Jednostavno rukovanje**

Odgovara :

Serijska zatezanja s brzoizmjenjivim držačem oštrica za oštrice E 6.3

Napomena:

Odgovarajući adapter za napajanje možete pronaći pod: br. 070235 vel. ADAPTER

Područje okretnog momenta: 50 - 250 cNm

Broj okretaja u praznom hodu: 500 - 750

Dimenzije prihвата za alat: 1/4 col

Pogonski profil prihвата za alat: 6-kut

Prihvat za alat oblik: E

Oblik konstrukcije: Štap

Tehnički opis

Oblik konstrukcije	Štap
Težina	0,46 kg
Dimenzije prihвата za alat	1/4 col
Područje okretnog momenta	50 - 250 cNm

Oznaka proizvođača	S8250
Broj okretaja u praznom hodu	500 - 750
Radna buka	67 dB(A)
Pogonski profil prihvata za alat	6-kut
Prihvat za alat oblik	E
Vrsta proizvoda	Ravna bušilica