

ELTEN**Niske cipele, crne/crvene HANNAH XXTL low ESD, S3, EU veličina cipela: 41**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092747 41
GTIN	4030839354186
Razred artikla	09P

Opis

Izvedba:

Ženska zaštitna cipela HANNAH XXTL Low.

- **Hidrofobirano gornjište od mikrovlakna i materijala.**
- **Prozračno tekstilno punjenje.**
- **Podstavljeni jezik.**
- **Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO Lady X.**
- **PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS LADY, protuklizni.**
- **Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.**
- **Oprema bez kože.**
- **ESD oprema.**

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Svojstva đona: Rebound potplat

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Zaštita od probijanja	Tekstil
-----------------------	---------

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Čelik
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite	S3
Spol	Žene
EU veličina obuće	41
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Svojstva đona	Rebound potplat
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela