

**ELTEN****Niske cipele, crne/crvene HANNAH XXTL low ESD, S3, EU veličina cipela: 37**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092747 37
GTIN	4030839354148
Razred artikla	09P

## Opis

### Izvedba:

Ženska zaštitna cipela HANNAH XXTL Low.

- **Hidrofobirano gornjište od mikrovlakna i materijala.**
- **Prozračno tekstilno punjenje.**
- **Podstavljeni jezik.**
- **Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO Lady X.**
- **PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS LADY, protuklizni.**
- **Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.**
- **Oprema bez kože.**
- **ESD oprema.**

### Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Svojstva đona: Rebound potplat

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

## Tehnički opis

Spol	Žene
------	------

Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite	S3
EU veličina obuće	37
Zaštita od probijanja	Tekstil
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Čelik
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Svojstva đona	Rebound potplat
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela