

**DUO-LOCK cilindrični produžetak, čelik, dugi Cilindrična drška, DUO-LOCK prihvat: DL20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220374 DL20
GTIN	4034221129635
Razred artikla	26Y

Opis**Izvedba:**

S oblogom za optimalno stezanje i otpuštanje.

Tehnički opis

Ø D ₂	19,3 mm
Ukupna duljina	200 mm
L ₂	10 mm
preporučeni okretni moment	80 Nm
Ø drške D _s	20 mm
DUO-LOCK prihvat	DL20
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo