

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HU9310, širina utora W: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275006 1,5
GTIN	4062406805937
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

S brušenim bočnim stranama.

**Upotreba:**

Za mali Ø odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274010 – 274026. Držači za tokarenje br. 274170 – 274171.

**Odgovara:**

Za mali Ø odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,15 mm
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	fina obrada
Širina utora w	1,5 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		