

**Spremnici za slaganje sa snažnim stijenkama, Korisna dubina × korisna širina: 1200X1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Razred artikla	96l

**Opis****Izvedba:**

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.

Snažne stijenke.

**Lakiranje:**

RAL 7005 mišje siva.

**Napomena:**

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

**Tehnički opis**

Izvedba zida	čvrsti zid
Ulazna širina	860 mm
Nosivost	2000 kg
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo	ne

Rubovi za slaganje, 3-strani	ne
širina	1060 mm
Prihvatni kutnici s ušicama	da
Visina podvozja	100 mm
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da
Nosivost	10000 kg
Maksimalna visina slaganja	600 mm
Visina punjenja	500 mm
mogućnost pucanja	da
Težina	60 kg
Visina	670 mm
Ulazna dubina	1060 mm
Materijal	Čelični lim
Dubina	1260 mm
s ulaznim džepovima	ne
Boja	mišje siva RAL 7005
Korisna dubina	1200 mm
Korisna širina	1000 mm
Vrsta proizvoda	Veliki spremnik za transport i okomito slaganje