

Spremnici za slaganje sa snažnim stijenkama, Korisna dubina × korisna širina: 1000X800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Razred artikla	96l

Opis**Izvedba:**

Robusni kontejneri za transport i slaganje izrađeni od čeličnog lima s dizajnom W-stuba i preklopljenim nosačem. Sa stabilnim zidnim pokrovom nalik na cijevi na vrhu, stabilnim okruglim perlama u području zida i poda i okruglim poljem za naljepnice za teretne naljepnice (naljepnice za teret se mogu lakše ukloniti s gumba). Robusni kutovi za slaganje i prihvat s podignutim kutovima. Veliki kontejneri mogu se dizati pomoću certificiranih kranskih traverza u vertikalnim vučnim lancima s kukama. Visina podnožja 100 mm.

Snažne stijenke.

Lakiranje:

RAL 7005 mišje siva.

Napomena:

Također dostupno u bojama plamenocrvena RAL 3000, reseda zelena RAL 6011 i encijan plava RAL 5010. Obratite nam se.

Tehnički opis

Nosivost	1000 kg
moguće slaganje različitih veličina jedno na drugo	ne
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da
Ulazna dubina	860 mm

Prihvatni kutnici s ušicama	da
širina	860 mm
Visina	670 mm
Izvedba zida	čvrsti zid
Dubina	1060 mm
Visina punjenja	500 mm
Materijal	Čelični lim
s ulaznim džepovima	ne
Maksimalna visina slaganja	600 mm
Rubovi za slaganje, 3-strani	ne
Težina	42 kg
mogućnost pucanja	da
Visina podvozja	100 mm
Nosivost	5000 kg
Ulazna širina	660 mm
Boja	mišje siva RAL 7005
Korisna širina	800 mm
Korisna dubina	1000 mm
Vrsta proizvoda	Veliki spremnik za transport i okomito slaganje