

**duMONT****Četverokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8, Tip: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290426 7
GTIN	
Razred artikla	29J

**Opis****Upotreba:**

**U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji četverokut.**

**Tehnički opis**

potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	1150 kg
Duljina prostora u čeliku	9 - 26 mm
Duljina igle	198 mm
Polazni provrt H8	7,4 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		