

## duMONT

### Šesterokutna igla za provlačenje HSS Za dosjede H8, Tip: 7



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290431 7
GTIN	
Razred artikla	29J

#### Opis

##### Upotreba:

**U jednom prolazu se izrezuje jedan unutarnji šesterokut.**

#### Tehnički opis

Duljina igle	185 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	590 kg
Polazni provrt H8	7 mm
Duljina prostora u čeliku	8 - 24 mm
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

#### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno