

HOLEX**Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø
Dmin: 110/170mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278053 110/170
GTIN	4062406840242
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).

Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

Širina drške b	20×20 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	14 mm
Vijak	279816 4
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

