

**HOLEX****Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje, desno, Ø  
Dmin: 65/100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278053 65/100
GTIN	4062406840228
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).  
Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.  
 $D_2 = 999$  kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

Širina drške b	20×20 mm
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	14 mm
Vijak	279816 4
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

