

**Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø
Dmin: 240/350mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278054 240/350
GTIN	4062406840341
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).
Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.
 D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	14 mm
Širina drške b	20×20 mm
Vijak	279816 4
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

