

**Mono držač alata za rezanje skraćeni za čeono ubodno tokarenje, lijevi, Ø Dmin: 35/50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	278056 35/50
GTIN	4062406840440
Razred artikla	22B

**Opis****Izvedba:**

Sve veličine sa samo jednim sjedištem pločica za dvije širine utora (3 mm i 4 mm).  
Za pločice za tokarenje br. 278029 - 278036

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. ubod /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. Utor.  
 $D_2$  = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	14 mm
Širina drške b	25×25 mm
Vijak	279816 4
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Širina utora w	3; 4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

