



Akumulatorska udarna bušilica, tip: M12FPD2-4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
- REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.

FUEL™ kompaktni aku odvijač s udarnom bušilicom samo 152 mm duljine. 13-stupanjsko elektroničko postavljanje okretnog momenta plus razina bušilice plus razina udarne bušilice.

Prednost:

Kompaktan, baterija služi kao postolje.

Dio isporuke:

Uključuje 2x litiji-ionske baterije, punjač, transportni kofer, (HD-kutija) i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 – 073816, 073827 i 073840.
Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	15,7 m/s ²
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s ²
Težina	1,5 kg
maskimalan okretni moment	45 Nm
Kapacitet baterije	4 Ah
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1550 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	drvo
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Konstrukcija motora	FUEL™
tipična uporaba	Strong
Oznaka proizvođača	M12FPD-402X
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm

Broj sadržanih baterija	2
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC