



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M12FDD2-6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

- **POWERSTATE™ motor bez četkica za više snage u kompaktnijem dizajnu (151 mm duljine).**
- **REDLINK PLUS™ elektronika za inteligentno upravljanje napajanjem i zaštitu od preopterećenja.**
- **16-stupanjsko elektroničko podešavanje okretnog momenta plus stupanj bušenja.**

Prednost:

Elektronika REDLINK PLUS™.

Dio isporuke:

Uključujući 2× litij-ionski akumulator 12 V / 6,0 Ah, punjač, kopču za pojas, HD kutiju.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814, br. 073815, br. 073829 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	M12FDD-602X
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	čelik
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Napon baterije	12 V
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
Težina	1,5 kg
maskimalan okretni moment tvrdo	44 Nm
Kapacitet baterije	6 Ah
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
tipična uporaba	Strong
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Kutni adapter tip OSD2	073920 OSD2
Kutni adapter tip WB1	073920 WB1

Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12

073829 MB12

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC

073840 M1218FC