

**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus „7X“, Ø×ukupna duljina: 5X115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789058 5X115
GTIN	4059952531328
Razred artikla	76K

**Opis****Izvedba:**

Nova generacija **EXPERT SDS-Plus „7X“** sa zavarenom glavom od punog tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn 2+2** spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.

**Tehnički opis**

Duljina spirale	50 mm
Broj oštrica Z	4
Ø	5 mm
ukupna duljina	115 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen