



## Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-max „8X“, Ø×ukupna duljina: 14X340mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789206 14X340
GTIN	4059952532813
Razred artikla	76K

### Opis

#### Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-max „8X“** sa zavarenom glavom od punog tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

#### Posebna geometrija ploča od tvrdog metala za dulji vijek trajanja.

Glava svrdla s kvadratnim presjekom od Ø 16 mm.

#### Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

#### Napomena:

Svrdlo iz generacije SDS-Max-7 (s ugrađenim oštricama od tvrdog metala, lemljenim) u veličini 35×520 – 52×520 pod br. 789204.

### Tehnički opis

Duljina spirale	200 mm
Ø	14 mm
ukupna duljina	340 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Max
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

