



Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus „7X“, Ø×ukupna duljina: 20X450mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789058 20X450 |
| GTIN | 4059952532165 |
| Razred artikla | 76K |

Opis

Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-Plus „7X“** sa zavarenom glavom od punog tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn 2+2** spirale za brzo odvođenje čestica materijala kod bušenja, male vibracije i veliku stabilnost. Manje umaranje za čovjeka te manje opterećenje udarne bušilice.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Duljina spirale | 400 mm |
| ukupna duljina | 450 mm |
| Broj oštrica Z | 4 |
| Ø | 20 mm |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | SDS Plus |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |

