



## Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-max „8X“, Ø×ukupna duljina: 12X540mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 789206 12X540 |
| GTIN           | 4059952532769 |
| Razred artikla | 76K           |

### Opis

#### Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-max „8X“** sa zavarenom glavom od punog tvrdog metala s 4 oštrice. Oblikovane oštrice s velikim učinkom bušenja, dugi radni vijek i slabo trošenje. Ne zapinje u armiranom betonu.

#### Posebna geometrija ploča od tvrdog metala za dulji vijek trajanja.

Glava svrdla s kvadratnim presjekom od Ø 16 mm.

#### Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zidova.

#### Napomena:

Svrdlo iz generacije SDS-Max-7 (s ugrađenim oštricama od tvrdog metala, lemljenim) u veličini 35×520 – 52×520 pod br. 789204.

### Tehnički opis

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Duljina spirale                  | 400 mm            |
| ukupna duljina                   | 540 mm            |
| Ø                                | 12 mm             |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)  |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška                            | SDS Max           |
| Vrsta proizvoda                  | Svrdlo za kamen   |

